



4. Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 04 ATEX E 037

Gerät: Drehstrommotoren mit Käfigläufer Typ SK *** */* 2D *****
Hersteller: Getriebebau Nord GmbH & Co. KG
Anschrift: 22941 Bargteheide

Gegenstand und Typeschreibung

Drehstrommotoren mit Käfigläufer Typ SK *** */* 2D *****

Die Sterne werden in der vollständigen Typbezeichnung wie folgt ersetzt:

- 1. bis 3. Stern Angabe der Achshöhe (63 bis 132)
- 4. Stern Leistungszuordnung innerhalb der Achshöhe (S, M, L, LA, MA oder LB)
- 5. Stern Angabe der Polzahl (2, 4, 6 usw. , bei einigen leistungsgesteigerten Typen auch 40 anstelle von 4)
- 6. bis 12. Stern wahlweise Angaben zu Varianten:
TF = Kaltleitertemperaturfühler,
RD = Schutzdach,
WE = zweites Wellenende und/oder
KB = Kondenswasserbohrung

Beschreibung

Die Typbezeichnung wird zur Kennzeichnung von Leistungszuordnung innerhalb der Achshöhe um die Zeichen LA, MA und LB ergänzt (siehe oben).

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50281-1-1:1998 +A1 Staubexplosionsschutz

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 2D IP66 T ... °C *

* In der vollständigen Kennzeichnung werden die Punkte durch die Angabe der höchsten Oberflächentemperatur ersetzt.

Prüfprotokoll

BVS PP 04.2021 EG, Stand 29.08.2007

DEKRA EXAM GmbH

Bochum, den 29. August 2007



Zertifizierungsstelle



Fachbereich