

Technische Information / Datenblatt

SK TIE4-HAN10E-M1B-LE

Materialnummer: 275 135 070

Anschlussenerweiterung Leistungseingang



Lieferumfang

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 x | Anbaugehäuse HAN 10B mit Kunststoffkappe |
| 1 x | Kontakteinsatz HAN 10ES |
| 3 x | Verbindungsleitung |
| 1 x | Erdungsleitung |
| <i>Erforderliches Zubehör:</i> | |
| 1 x | SK TIE4-Adapterkit-HAN |



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungseingang), direkt am Umrichter (bzw. Anschlusseinheit) oder am Motorklemmkasten. Der Harting Steckverbinder verfügt über 10 Kontakte (+PE) und besitzt ein 1-Längsbügel-Verriegelungssystem.

Für den Anbau an einen Umrichter (oder Motor) wird eine zusätzliche Distanzplatte (SK TIE4-Adapterkit-HAN, Mat.Nr.: 275 274 100) benötigt.



| Anschlussenerweiterung | | | | SK TIE4-HAN10E-M1B-LE | |
|------------------------|--|----------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 1.1 | Name 275 274 100: SK TIE4-Adapterkit-HAN | 2314 | Rck | TI 275135070 | DE |
| Version | Änderung | Ausgabe | Name | Dokument | Sprache |

Technische Daten

| Steckertyp | Harting HAN 10E |
|-------------------------------------|---|
| Kontaktanzahl | 10 +PE |
| Leiterquerschnitt Leistungsseite | 0,14 ... 2,5 mm ² |
| Kontakteinsatz | Stifteinsatz (M) |
| Ausführung | 1x Längsbügel Käfigzugfederanschluss |
| Schutzart | IP65 |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |

Anschlüsse

| HAN 10E PIN | Potential | SK 135E ... 175E Klemme | SK 180E ... 190E Klemme | SK 2xxE Klemme |
|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
| 2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
| PE | PE | PE | PE | PE |

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

Leistungsstecker HAN 10E (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker.)

| Anzahl | Bezeichnung | Hersteller | Informationen |
|--------|--|------------|--|
| 1 x | Tüllengehäuse, HAN B, Baugröße 10B, für Längsbügel | Harting | z. B. Harting Bestellnummer: 19 30 010 0447 (gerader Kabelausgang) |
| 1 x | Kontakteinsatz HAN 10ES (Buchseinsatz) | Harting | Harting Bestellnummer: 09 33 010 2716 |
| 1 x | Kunststoffkabelverschraubung | Harting | z. B. Harting Bestellnummer: 19 00 000 5196 (M32 – 18...25 mm) |

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

| Dokument | Bezeichnung |
|------------------------------|---|
| BU 0135 | Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E |
| BU 0180 | Handbuch für Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E |
| BU 0200 | Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE |
| TI 275274100 | Technische Information SK TIE4-Adapterkit-HAN |