

SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX

Anschlussenerweiterung Leistungseingang

Materialnummer: 275 274 117



Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
1 x	Anbaugehäuse HAN 3A
1 x	Stifteinsatz (M) HAN 4A
3 x	Verbindungsleitung
1 x	Erdungsleitung



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Netzspannungsanschluss (Leistungseingang), direkt am Umrichter (bzw. Anschlusseinheit) oder am Motorklemmkasten, mit einem HAN 4A Steckverbinder. Es stehen 4 Leistungsanschlüsse (+PE) und eine M16 Gewindeöffnung zur Verfügung.



Technische Information / Datenblatt	SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX			
Anschlussenerweiterung	TI 275274117	V 1.1	3614	DE

Technische Daten

Steckertyp	HAN 4A (Stift)
Kontaktanzahl	4 +PE
Leiterquerschnitt	0,75 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Kontakteinsatz	Stifteinsatz (M)
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65

Anschlüsse

HAN 4A PIN	Potential	SK 135E ... 175E Klemme	SK 180E ... 190E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	L1	L1	L1	L1
2	L2	L2	L2	L2
3	L3	L3	L3	L3
PE	PE	PE	PE	PE

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

HAN 4A (Buchse) – (Gegenstück zum angebauten Stecker)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3 A	Harting	z.B. Harting Bestellnummer: 19 20 003 1440
1 x	HAN 4A-F-QL 1,5 mm ² Quick-Lock	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 004 2734
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung SKINDICHT SKZ-M M20 x 1,5, 13-15 mm	LAPP Kabel	52106830

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
BU_0135	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
BU_0180	Handbuch Frequenzumrichter für SK 180E, SK 190E
BU_0200	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE