

SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX

Materialnummer: 275 274 138

Anschlussenerweiterung für den steckbaren Anschluss eines externen Bremswiderstandes



Lieferumfang

1 x	Adapterplatte mit Dichtung
1 x	Anbaugehäuse gerade HAN 3A, Kunststoff
1 x	Buchseneinsatz (F) HAN Q2/0
1 x	Abdeckkappe
1 x	Blindstopfen M16X1,5
4 x	Schrauben M4 x 25 mit Kontaktscheiben
1 x	Kabelsatz 4,0 mm ² für HAN Q2/0



Einsatzbereich

Anschlussenerweiterung für einen steckbaren Anschluss eines externen Bremswiderstandes, direkt am Umrichter (bzw. Anschlusseinheit), mittels HAN Q2/0 Steckverbinder. Es stehen 2 Anschlüsse für den Bremswiderstand (+PE) zur Verfügung. Weiterhin ist eine Kabelverschraubung M16x1,5 mm nutzbar.



Technische Information / Datenblatt	SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX			
Anschlussenerweiterung	TI 275274138	V 1.0	1417	DE

Technische Daten

Steckertyp	HAN Q 2/0 (Buchse, F)
Kontaktanzahl	2 +PE
Leiterquerschnitt	4,0 mm ²
Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsspannung	830 V
Kontakteinsatz	Buchseneinsatz (F)
Ausführung	gerade
Schutzart	IP65
Kabelanschluss	Axialschraubanschluss

Anschlüsse

HAN Q 2/0 Belegung	Kabelfarbe	Kabelkennzeichnung	SK 135E ... 175E Klemme	SK 2xxE Klemme
1	Schwarz	B+ (Bremswiderstand)	B+	B+
2	Schwarz	B- (Bremswiderstand)	B-	B-
PE	Grün Gelb	PE	PE Dom im Gerät	

Optionales Zubehör (nicht im Artikel enthalten)

HAN Q 2/0 (Stecker) – (Gegenstück zur angebauten Buchse, Female)

Anzahl	Bezeichnung	Hersteller	Informationen
1 x	Tüllengehäuse HAN 3A-GG PG11 Kunststoff gerade schwarz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 003 0427
1 x	Stifteinsatz grau HAN Q 2/0-STI HV 2,5-6 mm ²	Harting	Harting Bestellnummer: 09 12 002 2654
1 x	HAN 3A Befestigungsschraube	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 000 9918
1 x	Kabelverschraubung PG11 Kunststoff schwarz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 00 000 5182
1 x	Einfacher Dichtring PG11, schwarz	Harting	Harting Bestellnummer: 09 00 000 5020
1 x	Abdeckkappe Tüllengehäuse HAN 3A-AK-QB grau Kunststoff	Harting	Harting Bestellnummer: 09 20 003 5442

Weiterführende Dokumentationen und Software (www.nord.com)

Dokument	Bezeichnung
BU 0135	Handbuch für Motorstarter SK 135E, SK 175E
BU 0180	Handbuch für Frequenzumrichter SK 180E, SK 190E
BU 0200	Handbuch für Frequenzumrichter SK 2xxE
TI 275274100	Technische Information SK TIE4-Adapterkit-HAN
TI 275274031	Technische Information SK TD-KIT-1